

Wet Roof Pro2 - Flachdach-Lecksucher-Set

www.buckleysinternational.com

Das Lecksuchset Buckleys Wet Roof Pro2 wurde entwickelt, um Lecks in Flachdächern zu identifizieren und zu lokalisieren. Das Gerät kann auf jeder nicht leitenden Dachoberfläche wie Heißschmelz-, Asphalt- und einlagigen Dachbahnen verwendet werden, sofern die Oberfläche und die darunter liegende Struktur ausreichend durchnässt sind. Darüber hinaus verfügt das Wet Roof Pro2 über eine Wet-Schwamm-Funktion, die das einfache Testen von Aufkantungen und anderen vertikalen Flächen ermöglicht.



Der Wet Roof Pro erzeugt elektrischen Strom im Wasser auf der Dachoberfläche. Durch Undichtigkeiten in der Dachhaut kann Wasser durch die geerdeten Bereiche der Struktur fließen und diese berühren; Schließen eines Stromkreises.

Die Detektoreinheit verwendet zwei Prüfspitzen, um die Stärke und Richtung des Stromflusses zur Erde zu verfolgen und dem Benutzer die Lokalisierung des Lecks zu ermöglichen.

Hinweis: Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung sind alle angegebenen Informationen typisch und können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung geändert werden.

Woraus besteht das Set?

| Artikel | Beschreibung |
|---------|--|
| Α | Nassdach-Pro2-Generator (5700-1148) |
| В | Schwarze Tragetasche für Wet Roof Pro2 Generator (6003-0025) |
| С | Erdungskabel 10 m - rot (6003-0019) |
| D | Erdungskabel 10 m – schwarz (6003-0018) |
| E | Wet Roof Pro2 Detektor (5700-1485) |
| F | Wet Roof Pro2 Detektor Tasche (6003-0026) |
| G | Rotes Kabel – 1 m (6003-0016) |
| Н | Schwarzes Kabel – 1 m (6003-0017) |
| I | Ladegerät mit Netzadapter und Autoladegerät (1002-0027) |
| J | Wiederaufladbar Ansmann D-Cell x4 (6005-0002) |
| K | Wiederaufladbare Batterien x4 (6003-0029) |
| L | 100 m Edelstahlringleitung auf Rolle (6005-0492) |
| M | Nahtsondenwerkzeug (6005-0021) |
| N | Gelb Wachsmalstifte (6005-0050) |
| 0 | Pole Elektrodengriff (rot) (5700-0558) |
| P | Pole Elektrodengriff (schwarz) (5700-0557) |
| Q | Sondenspitze x2 (6003-0035) |
| R | Prüfspitz Verlängerungsstang x6 (5700-0098) |
| S | Nasse Schwammelektrode (5700-1507) |
| T | Wet Roof Pro2 Transportkoffer (6003-0037) |
| U | Bedienungsanleitung (5830-0084) |
| V | Prüf- und Konformitätszertifikat (5830-0054) |

Produktmerkmale

- Einfach einzurichten und zu verwenden
- · Leicht
- Erhöhte Detektorempfindlichkeit
- Inklusive Schwammelektrode
- Mikroprozessorgesteuerter Generator und Detektor
- Klare LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung
- Ergonomisches Detektorgehäuse mit Umhängeband
- Kompakter Tragekoffer und Prüfspitzenbehälter
- Ein Jahr Back-to-Base-Garantie
- Vollständig UKCA- und CE-konform

Technische Daten

Generator – Nassdachmodus

- Ausgangsspannung: 12-32V DC, vom Benutzer einstellbar
- Ausgangsleistung: <10 Watt

Generator - Nassschwammmodus

- Ausgangsspannung: 9-90V DC, vom Benutzer einstellbar mit 5 Voreinstellungen
- Alarmschwelle: 100-1200mA, vom Benutzer einstellbar

Detektor

- 24-Bit-ADC; 7V Full-Scale-Ablenkungskit
- Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Set

• Netzspannung zum Laden: 100 bis 240 V AC 50/60 Hz

Gewicht:

- 2,1 Kg (Generatoreinheit inkl. Batterien)
- 0,58 Kg (Detektoreinheit inkl. Batterien)
- 13,4 Kg (komplettes Set)

Abmessungen:

- 169 mm x 80 mm x 235 mm (Generatoreinheit)
- 189 mm x 37 mm x 138 mm (Detektoreinheit)
- 660 mm x 515 mm x 230 mm (Transportkoffer)
- 660 mm x 515 mm x 230 mm (komplettes Set, verpackt)













































KUNDENDIENST / TECHNISCHER SUPPORT

Die Produktion aller Buckleys Produkte erfolgt nach einem Qualitätsmanagement System gemäß den Anforderungen nach BS EN ISO 9001:2015.

Alle Produkte verfügen über eine "Ein-Jahres-Herstellergarantie". Die Geräte gelten als robust und zuverlässig und haben bei fachgerechter Wartung eine lange Lebensdauer. Buckleys bietet einen schnellen Kalibrierungs- und Reparaturservice für Kundengeräte an.

Eine Kundenbetreuung zu genauen Anwendungen für alle Buckleys Geräte bietet die hausinterne Technik.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen per Telefon oder E-Mail zu hören. Bitte benutzen Sie die Kontaktinformationen unten.

Buckleys (UVRAL) Ltd._